



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8xD, Typ: 48



Bestelldaten

Bestellnummer	232255 48
GTIN	4045197592545
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung. **Gerade genutet.**

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und v_c -Werte um 10% reduzieren.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z : 2

Ø-Bereich D_c : 48 - 65 mm

Nutzlänge L_1 : 422,3 mm

Schaft-Ø D_s : 40 mm

Schaftlänge L_s : 70 mm

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	422,3 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D_c	48 - 65 mm
Schaftlänge L_s	70 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8xD
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600