



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 13



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 232250 13 |
| GTIN | 4045197589040 |
| Artikelklasse | 22G |

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L₁: 63,5 mm

Schaft-Ø D_s: 20 mm

Schaftlänge L_s: 50 mm

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Nutzlänge L ₁ | 63,5 mm |
| Spannschrauben | 232990 TX8 |
| Ø-Bereich D _c | 13 - 17,5 mm |
| Schaft-Ø D _s | 20 mm |
| Schaftlänge L _s | 50 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 2 |
| Ausführung | 5×D |
| Schaft | ISO 9766 |

| | |
|--------------|--------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Wendeplattenbohrer |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m | 211750 1,3 |
| Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8 | 232990 TX8 |