

Yale

Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk Typ LX, mit Deichsel lenkbar, Tragfähigkeit: 6t



Bestelldaten

Bestellnummer	086009 6
GTIN	4025092163781
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke für den Transport mittelschwerer Lasten. Mit einer Deichsel und einem hinteren Fahrwerksteil. Die beiden baugleichen, hinteren Fahrwerksteile verfügen über einstellbare Verbindungsstangen. Die Gesamttragfähigkeit verteilt sich auf den vorderen und hinteren Fahrwerksteilen zu je 50%.

Lieferumfang:

Drei Fahrwerksteile, zwei Verbindungsstangen, Deichsel.

Technische Beschreibung

Gewicht	45 kg
Verstellbereich hinten von – bis	500 - 1400 mm
Höhe Ladefläche hinten	115 mm
Höhe Ladefläche vorne	115 mm
Breite Ladefläche vorne	150 mm
Rad-Ø	85 mm
Anzahl Räder hinten	8

Rad Breite	90 mm
Breite Ladefläche hinten	250 mm
Länge Ladefläche hinten	300 mm
Länge Ladefläche vorne	185 mm
Herstellerbezeichnung	LX-6
Anzahl Räder vorne	4
Tragfähigkeit	6 t
Produktart	Schwerlastfahrwerk