



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 3xD, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	232258 12
GTIN	4045197658425
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 12 - 12,5 mm

Nutzlänge L₁: 31,8 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX7

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	31,8 mm
Ø-Bereich D _c	12 - 12,5 mm
Spannschrauben	232990 TX7
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m

211750 0,6

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX7

232990 TX7