

**Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 18****Bestelldaten**

Bestellnummer	232250 18
GTIN	4045197589057
Artikelklasse	22G

Beschreibung**Ausführung:**

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 18 - 24 mm

Nutzlänge L₁: 168,3 mm

Schaft-Ø D_s: 25 mm

Schaftlänge L_s: 56 mm

Spannschrauben: 232990 TX9

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX9
Schaft-Ø D _s	25 mm
Ø-Bereich D _c	18 - 24 mm
Nutzlänge L ₁	168,3 mm
Schaftlänge L _s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9	674248 TX9
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8	232990 TX8
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2