



## Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 5xD, Typ: 36



### Bestelldaten

Bestellnummer	232260 36
GTIN	4045197592590
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

#### Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX20

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Nutzlänge L <sub>1</sub>	209,5 mm
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600