



## Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 3xD, Typ: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	232258 13
GTIN	4045197658432
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 35 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

### Technische Beschreibung

Nutzlänge L <sub>1</sub>	35 mm
Ø-Bereich D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Spannschrauben	232990 TX8
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	3xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

---

**Zubehör**Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m

211750 1,3

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8

232990 TX8