



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232250 25
GTIN	4045197589064
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 25 - 35 mm

Nutzlänge L₁: 187,3 mm

Schaft-Ø D_s: 32 mm

Schaftlänge L_s: 60 mm

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D _c	25 - 35 mm
Spannschrauben	232990 TX15
Nutzlänge L ₁	187,3 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600