

**Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 5xD, Typ: 48****Bestelldaten**

Bestellnummer	232260 48
GTIN	4045197592606
Artikelklasse	22G

Beschreibung**Ausführung:**

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 48 - 65 mm

Nutzlänge L₁: 231,8 mm

Morsekegel MK Größe: 5

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	231,8 mm
Ø-Bereich D _c	48 - 65 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Morsekegel MK Größe	5
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600