



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 8xD, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	232265 12
GTIN	4045197592613
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Vorschubwerte f um 5% und v_c -Werte um 10% reduzieren.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 12 - 12,5 mm

Nutzlänge L_1 : 111,1 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX7

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	111,1 mm
Ø-Bereich D_c	12 - 12,5 mm
Spannschrauben	232990 TX7
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	8xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX7	232990 TX7
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6