



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 5×D, Typ: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	232250 36
GTIN	4045197589071
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 36 - 47 mm

Nutzlänge L₁: 209,6 mm

Schaft-Ø D_s: 40 mm

Schaftlänge L_s: 70 mm

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	209,6 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Ø-Bereich D _c	36 - 47 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Schaftlänge L _s	70 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	5×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600