

Garant
**HSS-Bohrstange AH.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	8 mm
Mittenversatz L_3	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	95 Grad
Gesamtlänge L	125 mm
Auskraglänge L_1	40 mm
Spannhöhe L_2	7 mm
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	AH08K SCLCR/L06
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500