

Garant

HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	AH08K SCLCR/L06
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Auskraglänge L ₁	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500