

Garant**Klemmdrehhalter SDNCN 62,5°, für Wendeschneidplatten DC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 8/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	7,5 mm
Schaftgröße	8 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	60 mm
ISO-Code Halter	SDNCN 0808D07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	4 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	62,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500