

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/04mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260344 8/04
GTIN	4067263103943
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
ISO-Code Halter	A08F SDXCR/L04
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	93 Grad
Plattengröße	4 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Mittenversatz L ₃	5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Nutztiefe T	3 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500