

Garant

**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	7 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
ISO-Code Halter	E08K SDQCR/L07
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Spannhöhe L_2	7,6 mm
Auskräglänge L_1	26 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500