

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/04mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
ISO-Code Halter	A08F SDXCR/L04
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Mittenversatz L ₃	5 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Gesamtlänge L	80 mm
Nutztiefe T	3 mm
Plattengröße	4 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500