

Garant
**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	8 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L ₂	7,6 mm
Auskraglänge L ₁	26 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12 mm
ISO-Code Halter	E08K SDQCR/L07
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500