

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Auskräglänge L_1	80 mm
ISO-Code Halter	A16X SDUCR/L07
Schaft-Ø D_s	16 mm
Serie	Master Mute
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Gesamtlänge L	151 mm
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange