

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Auskraglänge L_1	160 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L_3	22 mm
Gesamtlänge L	277 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	A32X SDUCR/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Serie	Master Mute
Plattengröße	11 mm
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange