

**Garant****GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Artikelklasse	29E

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
Gesamtlänge L	177 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Auskraglänge $L_1$	100 mm
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
nicht spannbarer Bereich S	120 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange