

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	125 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A25X SDUCR/L11
Gesamtlänge L	222 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Serie	Master Mute
nicht spannbarer Bereich S	155 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange