

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Gesamtlänge L	120 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L_3	9 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Serie	Master Mute
Auskraglänge L_1	60 mm
ISO-Code Halter	A12X SDUCR/L07
Plattengröße	7 mm
nicht spannbarer Bereich S	72 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange