

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	11 mm
Plattengröße	6 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
ISO-Code Halter	A16X SCLCR/L06
Serie	Master Mute
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Ausraglänge L_1	80 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange