

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Gesamtlänge L	343 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A40X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
Mittenversatz L_3	27 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaft-Ø D_s	40 mm
Auskraglänge L_1	200 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
nicht spannbarer Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange