

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mittenversatz L ₃	22 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Auskraglänge L ₁	160 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
ISO-Code Halter	A30X SCLCR/L09
Gesamtlänge L	277 mm
Plattengröße	9 mm
Serie	Master Mute
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange