

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	8,5 mm
Serie	Master Mute
Schaft-Ø D_s	12 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
Gesamtlänge L	120 mm
ISO-Code Halter	A12X SCLCR/L06
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskraglänge L_1	60 mm
nicht spannbarer Bereich S	72 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange