

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260044 20/09 |
| GTIN | 4067263622963 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Serie | Master Mute |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 25 mm |
| ISO-Code Halter | A20X SCLCR/L09 |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Plattengröße | 9 mm |
| Gesamtlänge L | 177 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 50 |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. |
| Auskraglänge L_1 | 100 mm |
| Schaft-Ø D_s | 20 mm |
| Mittenversatz L_3 | 13 mm |
| nicht spannbarer Bereich S | 120 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | rechts |

| | |
|--------------|-------------------|
| Schwingung | gedämpft |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |