

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	222 mm
ISO-Code Halter	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Schaft-Ø D_s	25 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Auskraglänge L_1	125 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Einstellwinkel κ	95 Grad
nicht spannbarer Bereich S	155 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange