

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
ISO-Code Halter	A40X SCLCR/L09
Schaft-Ø D _s	40 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	27 mm
Gesamtlänge L	343 mm
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
nicht spannbarer Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange