

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A40X STFCCR/L16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Einstellwinkel κ	90 Grad
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Plattengröße	16 mm
Schaft-Ø D_s	40 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	345 mm
nicht spannbarere Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Schwingung	gedämpft

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange