

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	22 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A32X STFCR/L16
Gesamtlänge L	277 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Auskraglänge L_1	160 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Plattengröße	16 mm
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange