

**Garant****GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Artikelklasse	29E

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Auskraglänge L <sub>1</sub>	100 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 47
ISO-Code Halter	A20X STFCL/L11
Gesamtlänge L	177 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	13 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
nicht spannbarer Bereich S	120 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange