

**Garant****GARANT Master Mute Bohrstange, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Artikelklasse	29E

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge $L_1$	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 47
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz $L_3$	17 mm
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
ISO-Code Halter	A25X STFCL/L11
Serie	Master Mute
Gesamtlänge $L$	222 mm
nicht spannbarer Bereich $S$	155 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange