

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	277 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Schaft-Ø D _s	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Mittenversatz L ₃	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	93 Grad
Auskraglänge L ₁	160 mm
ISO-Code Halter	A32X SDUCR/L11
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange