

**Garant****GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Artikelklasse	29E

**Beschreibung****Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	20 mm
Gesamtlänge L	151 mm
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	A16X SDUCR/L07
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Auskraglänge $L_1$	80 mm
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange