

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
ISO-Code Halter	A40X SDUCR/L11
Gesamtlänge L	343 mm
Auskraglänge L ₁	200 mm
Mittenversatz L ₃	27 mm
Plattengröße	11 mm
Serie	Master Mute
Schaft-Ø D _s	40 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
nicht spannbarer Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange