

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	125 mm
Gesamtlänge L	222 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A25X SDUCR/L11
Plattengröße	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaft-Ø D_s	25 mm
nicht spannbarer Bereich S	155 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange