

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Auskräglänge L_1	100 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
ISO-Code Halter	A20X SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Plattengröße	11 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Gesamtlänge L	177 mm
Serie	Master Mute
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
nicht spannbarer Bereich S	120 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange