

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
Serie	Master Mute
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Gesamtlänge L	120 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz L_3	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
ISO-Code Halter	A12X SDUCR/L07
Auskraglänge L_1	60 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
nicht spannbarer Bereich S	72 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange