

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	13 mm
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	177 mm
ISO-Code Halter	A20X SCLCR/L09
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Auskraglänge L_1	100 mm
nicht spannbarer Bereich S	120 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange