

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260045 12/06
GTIN	4067263623373
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	6 mm
Mittenversatz $L_3$	8,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A12X SCLCR/L06
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	16 mm
Auskraglänge $L_1$	60 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Gesamtlänge L	120 mm
nicht spannbarer Bereich S	72 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange