

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260921 25/11 |
| GTIN | 4067263623465 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge L | 222 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 47 |
| Plattengröße | 11 mm |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| ISO-Code Halter | A25X STF CR/L11 |
| Auskraglänge L_1 | 125 mm |
| Schaft-Ø D_s | 25 mm |
| passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. |
| Serie | Master Mute |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 32 mm |
| Mittenversatz L_3 | 17 mm |
| nicht spannbarer Bereich S | 155 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | links |

| | |
|--------------|-------------------|
| Schwingung | gedämpft |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |