

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260921 20/11
GTIN	4067263623458
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 47
Plattengröße	11 mm
Auskraglänge L ₁	100 mm
Mittenversatz L ₃	13 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Gesamtlänge L	177 mm
Schaft-Ø D _s	20 mm
ISO-Code Halter	A20X STFCR/L11
Serie	Master Mute
nicht spannbarer Bereich S	120 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange