

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/06mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260045 16/06
GTIN	4067263623380
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	151 mm
Serie	Master Mute
Mittenversatz L ₃	11 mm
Auskraglänge L ₁	80 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	A16X SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Schaft-Ø D _s	16 mm
Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	20 mm
nicht spannbarer Bereich S	96 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange