

Garant
GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Artikelklasse	29E

Beschreibung
Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	160 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Gesamtlänge L	277 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
ISO-Code Halter	A30X SCLCR/L09
Mittenversatz L_3	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange