

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Mittenversatz $L_3$	17 mm
ISO-Code Halter	A25X SCLCR/L09
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Schaft-Ø $D_s$	25 mm
Gesamtlänge L	222 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Auskraglänge $L_1$	125 mm
Plattengröße	9 mm
nicht spannbarer Bereich S	155 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange