

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	345 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
ISO-Code Halter	A40X STFCL/L16
Schaft-Ø D_s	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Mittenversatz L_3	27 mm
nicht spannbarer Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Schwingung	gedämpft

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange