

**Garant**
**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Artikelklasse	29E

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

**Hinweis:**

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Serie	Master Mute
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	50 mm
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
ISO-Code Halter	A40X SCLCR/L09
Plattengröße	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Auskraglänge $L_1$	200 mm
Gesamtlänge L	343 mm
nicht spannbarer Bereich S	240 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange