

Garant**GARANT Master Mute Bohrstange, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Mittenversatz L_3	22 mm
Gesamtlänge L	277 mm
Auskraglänge L_1	160 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Einstellwinkel κ	90 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A32X STFCL/L16
nicht spannbarer Bereich S	192 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange